INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●●
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●●
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech plus
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	240 kg
Kravnesība pie 6 km/h	200 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	480 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, super smags
Protektora materiāls	Dubults atloks ar ķēdēm
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	26 mm
Ass atveres diametrs	15 mm
Rumbas garums	32 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Pasūtījuma numurs 00860912

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH