



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiekogellager, roestvrij
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaf lengte	60 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	64 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	400 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	1,33 kg

TECHNISCHE TEKENINGEN

