

## KAPPA

9682FTP300P64-80

EAN 4031582430615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Název produktu              | Kappa                                              |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola |
| Standardní                  | EN12533 – Heavy duty kolečka                       |
| Nosnost 4 km/h              | 2400 kg                                            |
| Nosnost 6 km/h              | 2000 kg                                            |
| Statický Nosnost            | 4800 kg                                            |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                                             |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                                              |
| Celková výška               | 355 mm                                             |
| Celková hmotnost            | 19,005 kg                                          |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla      | Odlitek                  |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Šroub              | Šroub s maticí           |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 300 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 80 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |

## UCHYCENÍ

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Materiál       | Litina nebo kovaná litina, těžká           |
| Tvar Vidlice   | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Offset         | 70 mm                                      |
| Otočné rušení  | 452 mm                                     |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 175 mm               |
| Šířka desky                    | 140 mm               |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 140 mm               |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru dlahy            | 15 mm                |

## TECHNICKÉ VÝKRESY

