

# STEM

S70-8x25 / 10

EAN 4031582424669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Diametro perno	8 mm
Lunghezza perno	25 mm

## PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stelo
Tipo	Accessorio
Portata a 3 km/h	50 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	100 kg
Altezza totale	6 mm
Peso complessivo	0,03 kg