

NOVATECH

FTX140X50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	140 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	55 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Typ ložiska	6006 2RS
Typ těsnění	A
Vhodné pro	bt_linde

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Nosnost 3 km/h	630 kg
Statická Nosnost	1260 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	2,474 kg

NOVATECH

FTX140X50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

