INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# STYLEA

## 5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582344233



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Stylea |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage de roue |
| Standard | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 50 kg |
| Conducteur électrique | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 100 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 91.5 mm |
| Largeur totale | 46 mm |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme Chape | Double Roue Roue Chape |
| Pivot | Tige pivotante |
| Rayon d'encombrement | 77 mm |
| Diamètre d'encombrement | 154 mm |
| Diamètre du dôme | 23 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polyamide, conducteur électrique |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe | Rivelé |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 65 mm |
| Largeur du Bandage | 7 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Trou borgne pour raccord B10 |
| Diamètre du trou de l'Œil | 11 mm |

Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582344233

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit



Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH