

## AGILA

2471DIK100R05-28

EAN 4031582301304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi                 |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 80 kg                                            |
| Statiskā krāvnese                    | 160 kg                                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C                                            |
| Kopējais augstums                    | 138 mm                                           |
| Kopējais svars                       | 1,275 kg                                         |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds              |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gultnis                | Coni di sfere               |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu           |
| Diametrs               | 100 mm                      |
| Protektora platums     | 32 mm                       |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                 |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacikstes   |
| Ofsets              | 43,5 mm                |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm                 |
| Grozāms savienojums | 262 mm                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs   | 28 mm                |
| Skrūves garums     | 45 mm                |

# AGILA

2471DIK100R05-28

EAN 4031582301304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

