

# LINEA LIGHT

5920POI065L51-10

EAN 4031582404036



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Linea light

Type Roulette pivotante

Standard EN12528 - Roulettes d'ameublement

Capacité de charge à 3 km/h 40 kg

Statique Capacité de charge 80 kg

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 40 °C

Hauteur 68 mm

Largeur totale 46 mm

Poids global 0,076 kg

## ROUE

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Matériau du corps  | Polypropylène                    |
| Bandage            | Identique au corps de Roue       |
| Roulement          | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Pare-fils          | Sans protège-filet               |
| Diamètre           | 65 mm                            |
| Largeur du Bandage | 13,9 mm                          |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Polyamide              |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape |
| Pivot                   | Tige pivotante         |
| Rayon d'encombrement    | 56 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 112 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 23 mm                  |

## RACCORD

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de raccord           | Trou borgne pour raccord B10 |
| Diamètre du trou de l'Œil | 10 mm                        |

Deutscher  
Designer  
Club

Prix Interzum

Prix IF  
Design

# LINEA LIGHT

5920POI065L51-10

EAN 4031582404036



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES



Deutscher  
Designer  
Club



Prix Interzum



Prix IF  
Design