PRODUCTINFORMATIE

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Demping, Hittebestendig
Lagering	Precisie kogellagers Roestvrij
Wielkleur	Metallic
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Diameter Asgat	8,3 mm
Naaflengte	45 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	75 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Slijtage	●●○○○
Corrosiebestendigheid	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech heat
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	80 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	250 °C
Totaal gewicht	0,57 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH