

# PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357  
Número de encomenda 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno           |
| Material do piso da roda   | Borracha sólida, preta  |
| Rolamento                  | Rolamento               |
| Cor da Roda                | Preto grafite (RAL9011) |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios           |
| Diâmetro                   | 300 mm                  |
| Largura do Piso            | 50 mm                   |
| Diâmetro do furo do eixo   | 20 mm                   |
| Comprimento do cubo        | 58 mm                   |
| Largura do corpo           | 50 mm                   |
| Dureza do Piso (A)         | 80 Shore A              |

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Puretech                             |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 250 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 500 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Peso geral                        | 2,821 kg                             |

# PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Número de encomenda 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

