

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Basetech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	35 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	70 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.01 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	38 mm
胎面宽度	20 mm
轴孔直径	6 mm
中心长度	21.5 mm
轮体宽度	20 mm
胎面硬度（D）	65 肖氏 D

