

AGILA STAINLESS

7470PJO150P50

EAN 4031582349757



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila stainless
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,76 kg

VÁZ

A ház anyaga	Rozsdamentes acél, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	45 mm
Körbeforgás	240 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapág	Siklócsapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	77 mm
Talplemez szélessége	67 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	56 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	51,5 mm
Tengely furat átmérője	8,5 mm

AGILA STAINLESS

7470PJO150P50

EAN 4031582349757

Rendelési szám 00037287

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

