

## ZETA REVERSE

468STOP160P63

EAN 4031582398441  
Rendelési szám 00860853

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta reverse
Ház típusa	Önbeálló görgő rugós irányfékkel
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	640 kg
Statikus teherbírás	1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-30 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	200 mm
Teljes szélesség	96 mm
Összsúly	3,285 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, nagyon nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapágy	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	135 mm
Körbeforgás	270 mm
Kupola átmérője	96 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

# ZETA REVERSE

468STOP160P63

EAN 4031582398441

Rendelési szám 00860853



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

