

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	200 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	115 mm
Stavební výška	90 mm
Celková hmotnost	3,06 kg

UCHYCENÍ

Vyosení	35 mm
Poloměr otáčení	72 mm
Průměr otáčení	150 mm

KOLO

Materiál běhounu	Dvojitě příruby s Dráhy
Ložisko	Neopracovaný Poklice
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	23 mm
Šířka středu kola	23 mm

MONTÁŽ

Délka plotny	100 mm
Šířka plotny	100 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	78 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	64 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	78 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	64 mm
Průměr otvoru plotny	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu

