

# KAPPA LOAD

9650TOO250P63

EAN 4031582314373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ○ ○ ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit                  | Kappa load                       |
| Type                            | Roulette pivotante               |
| Standard                        | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 1320 kg                          |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 1100 kg                          |
| Conducteur électrique           | Non                              |
| Inoxydable                      | Non                              |
| Statique Capacité de charge     | 2640 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                           |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                            |
| Hauteur                         | 305 mm                           |
| Poids global                    | 5.05 kg                          |

## CHAPE

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Fonte ou fer forgé, lourd                                |
| Forme Chape             | Galbé, Renforcé                                          |
| Pivot                   | Roulements rouleaux de butée à billes à rainure profonde |
| Déport                  | 61 mm                                                    |
| Rayon d'encombrement    | 186 mm                                                   |
| Diamètre d'encombrement | 372 mm                                                   |
| Lubrification nipple    | 1                                                        |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide, lourd           |
| Bandage               | Identique au corps de Roue |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Axe                   | Vissé avec écrou           |
| Pare-fils             | Sans protège-filet         |
| Diamètre              | 250 mm                     |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                      |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                 |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 135 mm               |
| Largeur de plaque                     | 110 mm               |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 105 mm               |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 80 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# KAPPA LOAD

9650TOO250P63

EAN 4031582314373

Numéro de commande 00830247

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

