

STYLEA

5925UOI035L51-9 LOW

EAN 4031582356762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Statique Capacité de charge	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	31 mm
Largeur totale	52 mm
Poids global	50 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	35 mm
Largeur du Bandage	11 mm

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Déport	12 mm
Rayon d'encombrement	45 mm
Diamètre d'encombrement	90 mm
Diamètre du dôme	15,2 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	9 mm

STYLEA

5925UOI035L51-9 LOW

EAN 4031582356762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

