



ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre du roulement à billes	47 mm
Largeur du roulement à billes	14 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 3 km/h	550 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

Product Drawings

