

DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6304

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	2040 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1700 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	3400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,97 kg

DURATECH


MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Bestelnummer 00801259
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Bestelnummer 00802259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.