

GALEA

5077YGH100P52

EAN 4031582399653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturība	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Galea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	141 mm
Kopējais platums	66 mm
Kopējais svars	0,523 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	30 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	128 mm
Grozāms savienojums	256 mm
Kupola diametrs	59 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne, US- skrūvju atstatums
Plāksnes garums	95 mm
Plāksnes platums	70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	44,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	52 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	72 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	76 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

GALEA

5077YGH100P52

EAN 4031582399653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

