

AGILA

2477XSP100P30-11

EAN 4031582343236

Pasūtījuma numurs 00006706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Krāvnese pie 3 km/h | 100 kg |
| Elektrovadītspējīga | ✓ |
| Statiskā krāvnese | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 135 mm |
| Kopējais platums | 60 mm |
| Kopējais svars | 0,813 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliāmīds, elektrovadītspējīgs |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 91 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gūtnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 43,5 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm |
| Grozāms savienojums | 262 mm |
| Kupola diametrs | 60 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm |
| Ieteikums | Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. |

AGILA

2477XSP100P30-11

EAN 4031582343236

Pasūtījuma numurs 00006706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

