

ELASTECH

IFP 200x50-Ø25

EAN 4031582319842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ● ●
Исчезновение	● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	450 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	360 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	900 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	1,71 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серый / без маркировки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

ELASTECH


IFP 200x50-Ø25

EAN 4031582319842

Номер заказа 00830632
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IFP 200x50-Ø25

EAN 4031582319842

Номер заказа 0023106-2



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.