INFORMAZIONI DI PRODOTTO

STYLEA

5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●●●
Resistenza alla corrosione	●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stylea
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	80 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	160 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	76 mm
Larghezza complessiva	64 mm
Peso complessivo	0,21 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Alluminio bianco (RAL9006)
Raggio di piroettamento	80 mm
Ingombro di piroettamento	160 mm
Diametro cuffia superiore	22 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	10 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH