

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech silent
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	300 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0.38 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, naglavljen
Boja Tocak	Prirodno belo
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
dimenzija rupa osovina	8.4 mm
dužina glavnice	45 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Broj porudžbine 00033628
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

