INFORMACIJE O PROIZVODU

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●●○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech silent
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	300 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0.38 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, naglavljen
Boja Tocak	Prirodno belo
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
dimenzija rupa osovina	8.4 mm
duzina glavcine	45 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Broj porudžbine 00033628

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH