

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	630 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	525 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1260 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	1,36 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Свердловина, немаїта
Діаметр	250 mm
Протектор	60 mm
Діаметр отвору Вісь	190 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG


EAN 4031582318340

Номер замовлення 00830877

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Номер замовлення 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.