**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# DURATECH HEAT

## BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●○○○ |
| Исчезновение | ●●●●● |
| Устойчивость к коррозии | ●●●●● |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Duratech heat |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 125 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Да |
| Грузоподъемность статическая | 250 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 280 °C |
| Общий вес | 0,3 kg |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Пластик термореактивный, термостойкий |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Втулка сухого подшипника |
| Цвет Колесо | черный |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 35 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 8 mm |
| Длина хаба | 45,5 mm |
| Ширина тела | 35 mm |
| Твердость Протектор (D) | 90 Береговая D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

Номер заказа 00035370

**Чертежи изделия**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH