

# PURETECH

PIP075X25-Ø8 TFR

EAN 4031582482690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	60 kg
Portata statica	120 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,105 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, antitraccia
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	28,8 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

# PURETECH

PIP075X25-Ø8 TFR

EAN 4031582482690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

