

# AGILA

2470DIK075R07-Ø31-35

EAN 4031582328158



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                        |
| Тип                                | Въртящ се Колело             |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 55 kg                        |
| Статичен Товароносимост            | 110 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                        |
| Обща височина                      | 103 mm                       |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Стомана от лист                 |
| Материал на реазбата  | Плътна гума без маркировка      |
| Лагер                 | Конусен сачмен лагер            |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 75 mm                           |
| Ширина на Резба       | 25 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А                       |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Изместване                  | 24 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 61,5 mm                |
| Интерференция при завъртане | 123 mm                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Тип на фитинга                  | Синтетичен разширител, кръгъл  |
| Удължаващи фитинги (минимум)    | 31 mm  |
| Удължаващи фитинги (максимален) | 35 mm  |
| Намек                           | Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате. |

# AGILA

2470DIK075R07-Ø31-35

EAN 4031582328158



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

