

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN

EAN 4031582413311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	○ ○ ○ ○ ○
运动噪音	○ ○ ○ ○ ○
损耗	○ ○ ○ ○ ○
耐腐蚀性	○ ○ ○ ○ ○

## 核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	500 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	500 kg
温度范围 (最低)	-10 °C
最高温度范围	90 °C
总高	102 mm
总宽度	86 mm
总重量	2 kg

## 支架

颜色	白色
偏移量	46 mm
旋转半径	77.5 mm
转向干涉	155 mm
圆顶直径	86 mm

## 轮子

轴承	滚柱轴承, 阻尼
轮子颜色	黑色
直径	63 mm
胎面宽度	30 mm
轮体宽度	30 mm

## 固定件

上板长	90 mm
上板宽	90 mm
上板孔长度 (最大)	70 mm
上板孔宽度 (最大)	70 mm
上板孔直径	9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN

EAN 4031582413311

订单号 00062082  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

