

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	○ ○ ○ ○ ○
Шум от движение	○ ○ ○ ○ ○
Привличане	○ ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Footmaster
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	800 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	800 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	90 °C
Обща височина	120 mm
Обща ширина	98 mm
Общо тегло	1.75 kg

ВИЛКА

Цвят	Бяло
Изместване	53 mm
Радиус на завъртане	90.5 mm
Интерференция при завъртане	181 mm
Диаметър на купол	98 mm

КОЛЕЛО

Лагер	Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	30 mm
Ширина на тялото	30 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	95 mm
Ширина на плаката	95 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	70 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	70 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243

Номер на поръчката 00062070
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

