

GALEA

5071PJP100P60-90X70

EAN 4031582367935



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Galea                                          |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв                     |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                                         |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                                         |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                         |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                          |
| Загальна висота                    | 138 mm                                         |
| Загальна вага                      | 0,49 kg                                        |

КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                    |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук          |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 100 mm                          |
| Протектор               | 30 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A                 |

КРОНШТЕЙН

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Матеріал            | Поліамід           |
| Виля Форма          | Закрито            |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm              |
| Поворотне з'єднання | 205 mm             |

ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластины                          | 90 mm               |
| Ширина тарілки                            | 70 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 60 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 70 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 50 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 55 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 8 mm                |

# GALEA

5071PJP100P60-90X70

EAN 4031582367935



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

