

## LINEA E-LOCK

594EUSP150R36-32 N RAL9002

EAN 4031582489309

Broj porudžbine 00065310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●●

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea E-Lock
Tip	Okreni Tocak sa električnim sistemom za zaključavanje
Standard	EN12531 - Bolnički stolovi
Nosivost na 3 km/h	150 kg
Nosivost na 4 km/h	150 kg
Električni provod	✓
nerdjajuci	✓
Statički Nosivost	300 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna širina	71 mm
Ukupna težina	1,516 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Siva bela (RAL9002)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	15 mm
Širina tela	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

## KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	47,5 mm
okretni radijus	127 mm
Otpor okretanju	254 mm
Prečnik kupole	45,5 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	50 mm
Položaj sraf	7 mm
Količina otvora za montiranje sraf	2

## DODATNE INFORMACIJE

IPX4 u sklopljenom položaju

Deutscher  
dizajner  
ClubInterzum  
nagradaIF nagrada za  
Dizajn

# LINEA E-LOCK

594EUSP150R36-32 N RAL9002

EAN 4031582489309  
Broj porudžbine 00065310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

