INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# LINEA

## 594CXSC125P30-13 RAL9002

EAN 4031582398564



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●●● |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●●○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●●○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Linea |
| Tipus | Rueda giratoria con bloqueo combinado |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 130 kg |
| Conducció elèctrica | Sí |
| Inoxidable | Sí |
| Tracidad de carga estàtica | 260 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 143 mm |
| Àmplia general | 82 mm |
| Pes total | 0,98 kg |
| Certificació | Assaig i seguiment de TÜV Süd |

### SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Poliamida |
| Forquilla Forma | Suport Twin Roda |
| Scamiento giratorio | Rodament de boles de precisió |
| Color | El blanc gris (RAL9002) |
| Desplaçament | 40 mm |
| Scio de giro | 129 mm |
| Sterferencia de giro | 258 mm |
| Dome Dictel | 52 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida, conducció elèctrica |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat, conductor elèctric |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió Inoxidable |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 20 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |

### FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 13 mm |
| Col·lecció | Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. |

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA


## 594CXSC125P30-13 RAL9002

EAN 4031582398564

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Plànols del producte



El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH