

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234
 订单号 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ○ ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Duratech heat |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 125 kg |
| 静态载重 | 250 kg |
| 温度范围 (最低) | -40 ° C |
| 温度范围 (最大) | 280 ° C |
| 总重量 | 0.341 kg |

轮子

| | |
|----------|---------|
| 轮体材料 | 铝 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 干轴承衬套 |
| 轮子颜色 | 金属色 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 100 mm |
| 胎面宽度 | 35 mm |
| 轴孔直径 | 8.4 mm |
| 中心长度 | 45 mm |
| 轮体宽度 | 35 mm |
| 胎面硬度 (D) | 95 海岸 D |

支架

| | |
|----|---|
| 不锈 | ✓ |
|----|---|

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234
订单号 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

