

## ALPHA

3477UFJ125P30-13

EAN 4031582381498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○   |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ●   |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha                                  |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport      |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 160 kg                                 |
| Conductiv electric                | Nu                                     |
| Inoxidabil                        | Nu                                     |
| Capacitate de încărcare statică   | 320 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 155 mm                                 |
| Greutate totală                   | 1,27 kg                                |

## FURCA

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, grea |
| Formă Furcă               | Larg                |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi |
| Culoare                   | Pasivat în albastru |
| Offset                    | 40 mm               |
| Raza de pivotare          | 121 mm              |
| Interferență pivotantă    | 242 mm              |

## ROATĂ

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tread hardness                          | moale                                       |
| Material pentru corp                    | Poliamidă                                   |
| Material al benzii de rulare            | Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată |
| Lagăr                                   | Rulment cu role                             |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță                        |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet                   |
| Diametru                                | 125 mm                                      |
| Benză de rulare                         | 40 mm                                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 64 Pe malul A                               |

## RACORD

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare           | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 13 mm                 |

# ALPHA

3477UFJ125P30-13

EAN 4031582381498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

