

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Pasūtījuma numurs 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech heat
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	125 kg
Statiskā krāvnese	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	280 °C
Kopējais svars	0,341 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Bussola a secco
Ritenis krāsa	Metālisks
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	35 mm
Ass atveres diametrs	8,4 mm
Rumbas garums	45 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (D)	95 Krasts D

KRONŠTEINIS

Nerūsējošais	✓
--------------	---

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Pasūtījuma numurs 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

