

OMIKRON TWIN


9958FTP250P68

EAN 4031582316995

Номер замовлення 00801115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Omikron twin
Тип корпусу	Фіксований Колісна опора
Стандартний	схожий EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	5000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	3600 kg
Статичний Вантажопідйомність	7500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	365 mm
Загальна ширина	272 mm
Загальна вага	38,319 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Лиття
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	250 mm
Протектор	80 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Колір	Прозоре Покриття
Діаметр ковпачка	235 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	270 mm
Ширина тарілки	250 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	210 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	230 mm
Діаметр отвору планшета	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP250P68

EAN 4031582316995

Номер замовлення 00801115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

