

# KAPPA LOAD

9652TOO200P63 CL67

EAN 4031582314908  
订单号 00830407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ○ ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Kappa load     |
| 外壳类型       | 带全锁的旋转脚轮，脚轮头端  |
| 标准         | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 1200 kg        |
| 6 公里/小时的载重 | 1000 kg        |
| 静态载重       | 2000 kg        |
| 温度范围（最低）   | -40 ° C        |
| 温度范围（最大）   | 80 ° C         |
| 总高         | 245 mm         |
| 总宽度        | 116 mm         |
| 总重量        | 4.926 kg       |

## 轮子

|         |        |
|---------|--------|
| 轮体材料    | 聚酰胺，重  |
| 胎面材料    | 与轮子体相同 |
| 轴承      | 滑动轴承   |
| 轴       | 用螺母拧紧  |
| 轮子颜色    | 天然白色   |
| 侧盖      | 无螺纹护罩  |
| 直径      | 200 mm |
| 胎面宽度    | 50 mm  |
| 轮体宽度    | 50 mm  |
| 胎面硬度（D） | 75 岸 D |

## 支架

|      |            |
|------|------------|
| 材料   | 铸铁或锻铁，重    |
| 支架形状 | 宽，加强的      |
| 旋转轴承 | 深槽滚珠推力滚柱轴承 |
| 颜色   | 蓝色钝化       |
| 偏移量  | 59 mm      |
| 旋转半径 | 160 mm     |
| 转向干涉 | 320 mm     |
| 圆顶直径 | 111 mm     |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 135 mm |
| 上板宽       | 110 mm |
| 上板孔长度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm  |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 105 mm |
| 上板孔直径     | 11 mm  |

# KAPPA LOAD

9652TOO200P63 CL67

EAN 4031582314908  
订单号 00830407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

