

# INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-28 9002 W

EAN 4031582341195

Número de comanda 00062548



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●●

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nom del producte           | Integral twin                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda         |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 125 kg                        |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 125 kg                        |
| Conducció elèctrica        | ✓                             |
| Tracidad de carga estàtica | 375 kg                        |
| Temperatura (mínim)        | -25 °C                        |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                         |
| Alçada total               | 129 mm                        |
| Àmplia general             | 63 mm                         |
| Pes total                  | 1,102 kg                      |
| Certificació               | Assaig i seguiment de TÜV Süd |

## RODA

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Material corporal                   | Poliàmida                               |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat, conductor elèctric |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió, Segellat |
| Roda de color                       | El blanc gris (RAL9002)                 |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles                  |
| Diametralització                    | 100 mm                                  |
| Banda de rodadura ample             | 15 mm                                   |
| Corporació ample                    | 15 mm                                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 91 Shore A                              |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 40 Shore D                              |

## SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material             | Placa d'acer, mitjà           |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda              |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Color                | El blanc gris (RAL9002)       |
| Desplaçament         | 31 mm                         |
| Scio de giro         | 85 mm                         |
| Sterferencia de giro | 170 mm                        |
| Dome Dictel          | 61,5 mm                       |

## FITACIÓ

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tipus de Fitting                    | Espiga, Roda  |
| Pern Diamant                        | 28 mm   |
| Pern Longitud                       | 45 mm   |
| Posició Pern                        | 19 mm   |
| Pern muntant la quantitat de forats | 2   |
| Col·lecció                          | Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. |

## MÉS INFORMACIÓ

Rentable segons AK-BWA



Premi Alemany de Disseny



Premi Red Dot Disseny Award

# INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-28 9002 W

EAN 4031582341195

Número de comanda 00062548



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---



Premi Alemany  
de Disseny



Premi Red Dot  
Disseny  
Award