

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Numéro de commande 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

CHAPE

Inoxydable

✓

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ○ ○ ○

Attrition ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech heat
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Statique Capacité de charge	250 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Poids global	0,3 kg

ROUE

Matériau du corps	Thermoset Plastiques, résistant à la chaleur
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Douille de roulement sèche
Couleur Roue	Noir
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8 mm
Longueur de moyeu	45,5 mm
Largeur du corps	35 mm
Dureté du Bandage (D)	90 Shore D

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Numéro de commande 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

