ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

SOCKET

Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

EAN 4031582090116



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Розетка
Тип	Аксесуар
ОбВантажопідйомністьь 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	36 mm
Загальна вага	0 kg

КРОНШТЕЙН

Колір	Срібно-сірий (RAL7015)

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетична розетка, кругла
Діаметр Болт	18 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH