

# ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Pasūtījuma numurs 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpusa materiāls	Nedefinēts
	mīksts
Protektora materiāls	Polipropilēns, mīksts
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	160 kg
Statiskā kravnēsība	320 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,387 kg

# ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Pasūtījuma numurs 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

