

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	300 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,27 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	48,4 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Pasūtījuma numurs 00030967
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

