

# KARRA

9682IEP125P63 CL67

EAN 4031582315899

Номер замовлення 00827999



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●○○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●●○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Карра
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	300 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	240 kg
Статичний Вантажопідйомність	600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	170 mm
Загальна ширина	116 mm
Загальна вага	3,975 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
	м'який
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	48 mm
Радіус повороту	112,5 mm
Поворотне з'єднання	225 mm
	✓
Діаметр ковпачка	111 mm

# KAPPA

9682IEP125P63 CL67

EAN 4031582315899

Номер замовлення 00827999



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# КАРРА

96821EP125P63 CL67

EAN 4031582315899

Номер замовлення 00827999



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

