


E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	E-Drive optima
Tip	Pogonska jedinica
Ukupna težina	7,26 kg
Dužina	Maks. 315 mm (aktuirano hitno otpuštanje)
prečnik tocka	125 mm, granica habanja: 115 mm
omotac Tocak	Cvrsta guma, neobeležena, Shore A 63
sirina tocka	35 mm
Širina	222 mm
Maksimalna sila potiska	25 N
Maksimalna sila podizanja / sila pritiska kontakta	400 N
Visina u kućnom položaju	140 mm
Visina instalacije	170 mm
Hitno otpuštanje	Mehanička
Tip zaštite	IPX4 (spojna voda sa svih strana, svi utikači priključeni)
Dozvoljena temperatura okoline	Radna temperatura od 5°C do 40°C, vlažnost vazduha 90%, nekondenzovanje
Težina	7,25 kg
Maksimalna brzina	6 km/h
Odstojanje od tla	30 mm
Neravnomernost na zemlji (Minimalno)	-15 mm
Neravnomernost na terenu (maksimalna)	15 mm
Dozvoljena temperatura skladištenja (Minimalno)	-10 °C
Dozvoljena temperatura skladištenja (maksimalna)	45 °C

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	prirubni tockovi
Prečnik	125 mm

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KUCISTE

Materijal	Električni
oblik viljuska	Vožnja

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
---------------	-------------------

MOTOR ZA PUTOVANJE POGONSKE JEDINICE MOTOR

Nominalni napon	18 V
Nominalna struja	12,1 Ah
Nominalni izlaz	181 W
Nominalna brzina	198,9 m/mn
Pravac putovanja	napred i nazad

AKTIVIRAČ POGONSKE JEDINICE

Nominalni napon	24 V
Nominalna struja	3,5 Ah
Nominalni izlaz	14,8 W
Nominalna brzina	35,3 m/mn

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

