

NOVATECH

ITP 125x50-Ø20 soft cv

EAN 4031582329483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA


Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	400 kg
Kravnesība pie 6 km/h	320 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,89 kg

RITENIS

Tread profile	izliekts
Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Satiksme pelēka A (RAL7042)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A




NOVATECH

ITP 125x50-Ø20,5mm

EAN 4031582329483

Pasūtījuma numurs 00831428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.