

# INTEGRAL TWIN

2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH

EAN 4031582554465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral twin                                  |
| Type                            | Roulette pivotante avec central, Blocage total |
| Standard                        | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital           |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                                         |
| Conducteur électrique           | Non                                            |
| Inoxydable                      | Non                                            |
| Statique Capacité de charge     | 450 kg                                         |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                                         |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                          |
| Hauteur                         | 175 mm                                         |
| Largeur totale                  | 75 mm                                          |
| Poids global                    | 1.82 kg                                        |
| Certification                   | Testé et surveillé par TÜV Süd                 |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne           |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape          |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape     | Gris blanc (RAL9002)            |
| Déport                  | 45 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 124 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 248 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 70 mm                           |

## ROUE

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Matériau du corps          | Polyamide                                   |
| Bandage                    | Polyuréthane, Injecté                       |
| Roulement                  | Roulement à billes de précision, Inoxydable |
| Couleur du bandage de roue | Gris ardoise (RAL7015)                      |
| Couleur Roue               | Gris blanc (RAL9002)                        |
| Pare-fils                  | Avec protège-filet                          |
| Diamètre                   | 150 mm                                      |
| Largeur du corps           | 15 mm                                       |
| Dureté du Bandage (A)      | 92 Shore A                                  |
| Dureté du Bandage (D)      | 42 Shore D                                  |

## RACCORD

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de raccord                  | Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte                                           |
| Diamètre Œil                     | 32 mm                                                                                                  |
| Longueur Œil                     | 51 mm                                                                                                  |
| Position du filetage de l'Œil    | 7 mm                                                                                                   |
| Quantité de trous de montage Œil | 4                                                                                                      |
| Astuce                           | Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d'ajustement par le fabricant du lit de l'hôpital. |



Prix du  
design  
allemand



Prix Red  
Dot  
Design