

INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-32 9002 W

EAN 4031582341300



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Integral twin
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	125 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	125 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	375 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	129 mm
Àmplia general	63 mm
Pes total	1,18 kg
Certificació	Assaig i seguiment de TÜV Süd

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	El blanc gris (RAL9002)
Desplaçament	31 mm
Scio de giro	85 mm
Sterferencia de giro	170 mm
Dome Dictel	61,5 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color	El blanc gris (RAL9002)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	15 mm
Corporació ample	15 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	32 mm
Pern Longitud	45 mm
Posició Pern	7 mm
Pern muntant la quantitat de forats	2
Col·lecció	Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.



Premi
Alemany
de
Disseny



Premi
Red Dot
Disseny
Award

INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-32 9002 W


EAN 4031582341300

Número de comanda 00063376

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Premi
Alemany
de
Disseny



Premi
Red Dot
Disseny
Award