

## COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Número de pedido 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Compacta                      |
| Tipo                          | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 10 kg                         |
| Capacidad de carga estática   | 20 kg                         |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                         |
| Altura total                  | 36 mm                         |
| Ancho total                   | 24 mm                         |
| Peso total                    | 0,03 kg                       |

## ARO

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno                              |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro                 |
| Cojinete                           | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Eje                                | Remachado                                  |
| Color Aro                          | Negro grafito (RAL9011)                    |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                    |
| Diámetro                           | 25 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 12 mm                                      |
| Anchura del cuerpo                 | 12 mm                                      |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 65 Shore D                                 |

## SOPORTE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, ligera |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                  |
| Rodamiento giratorio     | Una Carrera de bolas   |
| Color                    | Pasivado azul          |
| Desplazamiento           | 9 mm                   |
| Radio de giro            | 21,5 mm                |
| Interferencia de giro    | 43 mm                  |
| Diámetro del domo        | 24,5 mm                |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 35 mm             |
| Anchura de la placa                        | 30 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 23 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 28 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 4,2 mm            |

# COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Número de pedido 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

