



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullja veikspēja     | ● ● ● ● ● |
| Kustības trokšnis    | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea                                         |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni              |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 120 kg                                        |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                            |
| Nerūsējošais                         | Nē                                            |
| Statiskā kravnesība                  | 240 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 124 mm                                        |
| Kopējais platums                     | 82 mm                                         |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājojļa materiāls   | Poliamīds                  |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Precīzijas lodīšu gultnis  |
| Krāsa               | Pelēki balts (RAL9002)     |
| Ofsets              | 32 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 108 mm                     |
| Grozāms savienojums | 216 mm                     |
| Kupola diametrs     | 52 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts            |
| Gūtnis                 | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 100 mm                           |
| Protektora platums     | 20 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 95 mm              |
| Plāksnes platums                       | 70 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 50 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# LINEA


5947UAP100P51 RAL9002

EAN 4031582352214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Vācijas  
dizaineru  
klubs



Interzum  
balva



product  
design  
award

«IF  
Design»  
balva